

# Identity<sup>TM</sup>

## Catéter de aspiración

Catéter dual de lumen  
diseñado para un único uso.

### Descripción

El catéter de aspiración **IDENTITY<sup>TM</sup>** es un catéter dual de lumen diseñado para un único uso. Tiene un marcador de punta radiopaco distal y un puerto luer-lock proximal, el puerto luer-lock proximal es para la conexión de la Línea de Aspiración (suministrada) y la Jeringa de Aspiración (suministrada).


El lumen de extracción más grande viene precargado con un estilete rígido que resiste el acodamiento durante la liberación, pero se retira para permitir la eliminación del trombo por aspiración.

### Indicaciones y uso previsto

**IDENTITY<sup>TM</sup>** está indicado para su uso en el sistema circulatorio central y periférico, incluidos los injertos de vena safena para:

Contener y aspirar el material embólico (trombo / debris) mientras realiza la angioplastia coronaria transluminal percutánea angioplastia transluminal percutánea y / o procedimientos de colocación de férula.

# Identity



### Modelos Disponibles

#### Compatibilidad de catéter guía

IDENTITY 6F

IDENTITY 7F

### Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060  
F. +34 902 506 033  
[www.imex.es](http://www.imex.es)

T. +351 707 502 000  
F. +351 707 500 070  
[www.imex.pt](http://www.imex.pt)

**IMEX.**


# Identity<sup>TM</sup>

## Catéter de aspiración

### Características

- Identity 6F e Identity 7F.
- Diseño optimizado de la punta para maximizar la entregabilidad.
- Rastreabilidad optimizada gracias al recubrimiento hidrofílico de la punta y del eje.
- Alta capacidad de empuje.
- Resistencia a las dobleces.
- Longitud del catéter 145 cm.
- Longitud de intercambio rápido 25 cm .

Catéter	Material de Construcción
Distal tube for aspiration Lumen	PEBAX
Distal Tube for guidewire lumen	PA - LLDPE - PE
Radio-opaque brand	Platinum Iridium
Shaft	PEEK
Body	PEBAX
Body Dye	Masterbatch blue M121532B10
Body marking	Hardener TP219 - Additive A - Ink TP218
Hub	PA
Hub marking	Linx solvent 1575 Linx ink 1075
Hub:Glue	Dymax 1168-M
Hydrophilic coating	Photolink reagents: PV01 - PR04 - PVPK90F - PVPK30
Reinforcing tube	PEBAX
Covering tube	PA



### Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060  
F. +34 902 506 033  
[www.imex.es](http://www.imex.es)

T. +351 707 502 000  
F. +351 707 500 070  
[www.imex.pt](http://www.imex.pt)

**IMEX.**